


# contrastekker MSSD-F-M16

Artikelnummer: 539710

FESTO

voor magneetspoelen en ventielen, gatenpatroon industriestandaard.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aansluitfrequentie	50
Kabeluitgang	haaks
Opmerking bij kabeluitgang	180° roteerbaar
Productgewicht	35 g
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitpatroon vorm B volgens industriestandaard 11 mm
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	op magneetventiel met centrale schroef M3
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C <li>ënt</li>	6 A
Stootspanningsweerstand	2 kV
Aardverbinding	beschikbaar
Kabelschroefkoppeling	M16x1,5
Kabeldiameter	6 ... 8 mm
Geleider-nominale doorsnede	≤ 0,75 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 115 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Kleur behuizing	zwart
Materiaal dichtingen	HNBR