


contrastekker MSSD-E-M12

Artikelnummer: 539711

FESTO

voor magneetspoelen en ventielen, gatenpatroon voor JMEH-, MEH- en MOEH-ventielen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aansluitfrequentie	50
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	11 g
Elektrische aansluiting 1	Haakse stekker, vierhoekige bouwvorm, 3-polig, type C
Elektrische aansluiting 2	Schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 300 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	6 A
Kabelschroefkoppeling	M12
Toegelaten kabeldiameter	4 ... 6 mm
Aansluitingdoorsnede	0,75 mm ²
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 ... 115 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Kleur behuizing	zwart
Materiaal dichtingen	HNBR