



smoorplaat VABF-S4-2-F1B1-C

Artikelnummer: 540176

FESTO

voor ventieleiland VTSA en VTSA-F, normaal gatenpatroon volgens ISO 15407-2, voor montage tussen verbingsplaat en ventiel, voor het regelen van ontluchting 3 en 5 aan het ventiel.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	18 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15407-2
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	1 MPa
Werkdruk	10 bar
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	228 g
Type bevestiging hoogteverbinding	op verbingsplaat op individuele aansluitplaat
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium