



# kogelkraan-aandrijfeenheid VZPR-BPD-22-R12

Artikelnummer: 540512

FESTO

Messing, met dubbelwerkende aandrijving DAPS 2/2-weg, nominale breedte 1/2 ", PN40, draad EN 10226-1.



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde                                |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Constructieve opbouw             | Bolkraan (2-weg)<br>Zwaai-aandrijving |
| Soort bediening                  | elektrisch<br>pneumatisch             |
| Inbouwpositie                    | willekeurig                           |
| Soort bevestiging                | CNOMO<br>met inwendige schroefdraad   |
| Aansluiting armatuur             | Rp1/2                                 |
| Schakelpositie-indicator         | Knoprichting = debietrichting         |
| Nominale breedte DN              | 15                                    |
| Werkdruk aandrijving             | 1 ... 8,4 bar                         |
| Nominale druk armatuur           | 40                                    |
| Mediumtemperatuur                | -20 ... 150 °C                        |
| Omgevingstemperatuur             | -20 ... 80 °C                         |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-zone III                    |
| Productgewicht                   | 1.200 g                               |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand            |