


# smoorventiel met terugslagklep GRLSA-1/8-QS-6

Artikelnummer: 540661

FESTO

met fix-offset, voor een optimale instelling van het debiet.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Soort bediening	manueel
Instelelement	Binnenzeskant
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	0 ... 250 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	180 ... 310 l/min
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,2 ... 10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 410 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	430 ... 540 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	3,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	19,5 g
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal holle schroef	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal losring	POM
Materiaal regelschroef	PA-versterkt
Materiaal zwaai-aansluiting	Gespuitsgiet zink