


koppeling EAMC-B-15-22-5-6

Artikelnummer: 540751

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	5 mm
Opnamediameter 2	6 mm
Grootte	15
Nominale lengte	22 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	12.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	0,13 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	6 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform