


# busknoop CPX-FB32

Artikelnummer: 541302

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	(inclusief verbindingblok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Veldbusinterface	Contactdoos, M12x1, 4-polig, D-gecodeerd
Toestelspecifieke diagnose	Kanaal- en modulegeoriënteerde diagnose - Onderspanning module - Diagnosegeheugen
Configuratieondersteuning	EDS-bestand
Parametrisatie	- Diagnosegedrag - Failsafe-reactie - Forceren van kanalen - Kenmerken onbelaste modus - Signal-Setup - Systeemparameter
Extra functies	- Acyclische gegevenstoegang via "Explicit Message" Acyclische gegevenstoegang via Ethernet - IP-adressering via DHCP, DIL-schakelaar of bedieningseenheid Kanaalgeoriënteerde diagnose via veldbus Opstarten parametrisatie in normale tekst via veldbus De systeemstatus kan weergegeven worden via procesgegevens Extra diagnose-interface voor bedieningseenheden
Bedienelementen	DIL-schakelaar
Baudsnelheid	10/100, full/half dupl. MBit/s
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 65 mA
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	125 g
Maximaal adresvolume uitgangen	64 Byte
Maximaal adresvolume ingangen	64 Byte
Protocol	EtherNet/IP
LED-indicatie busspecifiek	IO: I/O-status MS: Modulestatus NS: Networkstatus TP: Network actief
LED-indicatie productspecifiek	M: Modify, parametrisatie PL: lastvoeding PS: Elektronica voorziening, sensorvoorziening SF: systeemfout
Informatie materiaal behuizing	PA-versterkt PC