


Compact visiesysteem SBOI-M-R1B

Artikelnummer: 541395

FESTO

voor de opname en visualisatie van snelle bewegingsprocessen,
geïntegreerde optica.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Sensorresolutie	640 x 480 Pixel (VGA)
Lensbevestiging	geïntegreerde optiek
Gezichtsveld	14 x 10 mm - 520 x 390 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm
Lengte	83,7 mm
Maximale reststroom	1,5 A aan de 24 V-uitgangen
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij onbelaste uitgangen	120 mA
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingsvoorwaarden	Bescherming tegen extreme invloeden van vreemde lichtbronnen zo zuiver mogelijke omgevingslucht
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Toelating	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Productgewicht	184 g
Belichtingstijd	40 µs ... 1.000 ms
Beeldomvang (volledig)	185 fps
Sensortype	Monochroom
Werkafstand	22 ... 1.000 mm
Ethernet, datatransmissiesnelheid	100 Mbit/s
Ethernet, ondersteunde protocollen	TCP/IP
Ethernet, aansluitstekker	Stekker M12
Ethernet, businterface	IEEE802.3U (100BaseT)
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal deksel	ABS glasvezelversterkt
Informatie materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd