



t-insteekkoppeling NEDU-M8D3-M12T4

Artikelnummer: 541597

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Aansluitfrequentie	500
Bedrijfsspanningsbereik AC	60 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	60 V
Nominale bedrijfsspanning AC	60 V
Nominale bedrijfsspanning DC	60 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-25 ... 85 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
Max. aandraaimoment	0,3 Nm bij M8 0,5 Nm bij M12
Productgewicht	16,9 g
Elektrische aansluiting	volgens EN 60947-5-2 Stekker / contactdoos M12x1 / M8x1 4-polig / 3-polig
Soort bevestiging	inschroefbaar
Kleur behuizing	zwart
Informatie materiaal wartelmoer	Messing verchroomd vernikkeld
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal behuizing	TPE-U(PU) versterkt
Informatie materiaal insteekcontact	Messing verguld