

# robuuste slang PAN-R-6X1,1-SI

Artikelnummer: 541675

FESTO

uitwendig gekalibreerd, voor hoge druk tot 20 bar, thermisch en mechanisch zeer belastbaar.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	6 mm
Debietrelevante buigradius	21 mm
Binnendiameter	3,8 mm
Min. buigradius	16 mm
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 3,5 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 35 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 507,5 psi
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht volgens lengte	0,0174 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 6 mm
Kleur	zilver
Shore-hardheid	D 62 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-A