



Bolkraan

VZBA-R34-63-32T-F0405-R

Artikelnummer: 542012

FESTO

in roestvrij staal uitvoering, 3-wegbolkraan met inwendige schroefdraad, T-boring 90 en 180°, met interface ISO 5211 voor montage op draaiaandrijvingen DRD, DRE en DAPS.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Constructieve opbouw | Bolkraan (3-weg) T-boring |
| Soort bediening | mechanisch |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Aansluiting armatuur | Rp3/4 |
| Schakelpositie-indicator | Gleufrichting = debietrichting |
| Flensgatenpatroon | F04 F05 |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Nominale breedte DN | 20 |
| Handbediening | geen |
| Stroomrichting | omkeerbaar |
| Nominale druk armatuur | 63 |
| Bedieningsmoment | 11 Nm |
| Bedrijfsmedium | Inerte gassen neutrale vloeistoffen |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 140 °C |
| Debiet Kv T-boring haaks | 4,8 m ³ /h |
| Debiet Kv T-boring recht | 8,3 m ³ /h |
| Debiettolerantie Kv | +/- 20 % |
| Materiaal - opmerking | LABS-houdende stoffen inbegrepen |
| Informatie materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer behuizing | 1.4408 |
| Informatie materiaal dichtingen | PTFE |
| Informatie materiaal kogel | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer kogel | 1.4401 |
| Informatie materiaal as | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer as | 1.4401 |
| Productgewicht | 1.000 g |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn druktoestellen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 |