


preciesiedebietregelventiel GRPO-70-1/8-AL

Artikelnummer: 542024

FESTO

dient voor de exacte instelling van de debiethoeveelheid.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Soort bediening	manueel
Instelelement	Draaiknop met schaal
Soort bevestiging	op aansluitplaat
normaal nominaal debiet in smoorrichting	40,7 l/min
Werkdruk	0 ... 8 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk van 2 naar 1	0 ... 0,5 bar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting van 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14, 5->0 psi)	19 l/min
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [5:4:3] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-10 ... 50 °C
Productgewicht	110 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	NBR PVC
Materiaal schroeven	Staal