


Bolkraan VAPB-3/8-F-63-F0304-CR

Artikelnummer: 542844

FESTO

corrosie- en zuurbestendig.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg)
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Rp3/8
Flensgatenpatroon	F03 F04
Binnendiameter	12 mm
Nominale breedte DN	10
Nominale druk armatuur	63
Bedieningsmoment	7 Nm
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-10 ... 180 °C
Debiet Kv	10 m ³ /h
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Informatie materiaal dichtingen	FPM PTFE
Informatie materiaal kogel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer kogel	1.4401
Informatie materiaal as	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	200 g
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3