


lineaire portaalmanipulators DHSL-DGE25RF-HMPL16

Artikelnummer: 542983

FESTO

bestaande uit elektrische tandriemas met rolgeleiding en lichte handlingas, hoog dynamisch positioneren en modulaire verscheidenheid. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U krijgt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Gelineerd portaal 1.0
Nuttige belasting	0 ... 2 kg
Aandrijving Z-as	HMPL-16
Aandrijfsysteem Z-as	pneumatisch
Tussenpositie Z-as	enkelvoudig
Slag Z-as	0 ... 160 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,02 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,02 mm
Aandrijving Y-as	DGE-25-ZR-RF
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch Tandriem met rolgeleiding
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 2.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,1 mm