


# vrijdragende portaalmanipulatoren DHSR-DGE25ZR-2DGE25ZR-SLT20

Artikelnummer: 543033

FESTO

bestaande uit elektrische tandriemassen met kogelgeleiding, verticaal compacte minisledes, precies en dynamisch positioneren.  
Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo.  
Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.  
U bekomt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Ruimteportaal 2.0
Nuttige belasting	0 ... 4 kg
Aandrijving Z-as	SLT-20
Aandrijfsysteem Z-as	pneumatisch
Slag Z-as	0 ... 200 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,02 mm
Aandrijving Y-as	2x DGE-25-ZR-KF
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding 2x
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 1.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,1 mm
Aandrijving X-as	DGE-25-ZR-KF
Aandrijfsysteem X-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding
Tussenpositie X-as	willekeurig
Slag X-as	0 ... 3.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie X-as	± 0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie X-as	± 0,1 mm