


parallelkit EAMM-U-D32-40A

Artikelnummer: 543150

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.
Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	2,931 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,05 Nm
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	300 g