


axiaalkit EAMM-A-D40-42B

Artikelnummer: 543155

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	12,5 Nm
Productgewicht	340 g
Interface code, actuator	D40A D40C
Interface code, motor in	42B
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform