


# axiaalkit EAMM-A-D60-52C

Artikelnummer: 543164

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	1.020 g
Interface code, actuator	D60A D60C
Interface code, motor in	52C
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform