


parallelkit EAMM-U-E24-32B

Artikelnummer: 543225
Einde productie

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.

Einde productie. Leverbaar tot 2019. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	18
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	3.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	3,016 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,05 Nm
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	240 g
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen