

multipoolknoop VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

Artikelnummer: 543412

FESTO

voor ventieleiland VTSA en VTSA-F.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61984
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	16 bij bistabiele ventielen 32 bij monostabiele ventielen
Maximale reststroom	6 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stootspanningsweerstand	1,5 kV
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	1 A
Vervuilingsgraad	3
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	545 g
Elektrische sturing	Multipool
Elektrische aansluiting	Contactdoos / klemmenstrook
Materiaal deksel	PA
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium