

# koppeling EAMC-16-20-5-6

Artikelnummer: 543419

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	5 mm
Opnamediameter 2	6 mm
Grootte	16
Nominale lengte	20 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	10.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	0,28 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	1,1 Nm
Productgewicht	8 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform