


Bedieningseenheid FED-301

Artikelnummer: 543438
Einde productie

FESTO

Afrees- en bedienapparaat met LCD-display voor aansluiting op PLC-systemen.

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwdiepte	61 mm
Hoogte	109 mm
Lengte	149 mm
Max. frontpaneelsterkte	5 mm
Gebruikersgeheugen	512 kByte
Real Time Clock	ja
Lijst van resultaten	256
Receptgeheugen	32 kByte
Alarmen	1.024
Afwijking real time clock	130 s / maand
Aantal kleuren	zwart/wit
Aantal systeem LED's	4
Display	monochroom LCD
Display eigenschap	Touchscreen
Display grootte	3,8"
Back-upbatterij	3 V / 270 mA lithium
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Display resolutie	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning	0,4 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP65 aan de voorkant, IP20 aan de achterkant
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Toelating	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Productgewicht	1.000 g
AUX-interface	Sub-D 9-polig Contactdoos
PC-interface	RS232 Sub-D 15-polig Stekker
Programmeerinterface	9,6 - 38,4 kBd
PLC-interface	RS232 Sub-D 15-polig Stekker
Ethernet-interface	optioneel, 10 MBd
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Programmeersoftware	FED Designer 6.06 of hoger