

manometer PAGN-26-16-P10

Artikelnummer: 543487

FESTO

met aanduiding in bar en psi.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afreesbereik [bar]	0 ... 16 bar
Weergavebereik	0 ... 232 psi
Nominale grootte manometer	26
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1,6 MPa
Werkdruk	0 ... 16 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 232 psi
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	4
Beschermingsgraad	IP43 NEMA 4
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	Cartridge 10 mm
Materiaal in contact met media	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	PA
Materiaal scherm	PS
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	15 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof
Schaalverdeling	Dubbele schaalindeling bar (buiten) psi (binnen)