



vacuümzuigventiel ISV-M10

Artikelnummer: 545998

FESTO

zorgt ervoor dat het vacuüm niet wegvalt als één of meer zuignappen in een groep niet helemaal afsluiten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M10
Geschikt voor uitwerpimpuls	$\leq 0,8$ MPa ≤ 8 bar
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Vereiste zuigvolumestroom bij -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	2 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	18 g
Soort bevestiging	inschroefbaar
Pneumatische aansluiting 1	M10
Pneumatische aansluiting 2	M10
Materiaal veer	hooggelegeerd staal
Materiaal filter	Sinterbrons
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal vlotter	POM