



# magneetventiel MOFHB-3-1/8

Artikelnummer: 546050  
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 open monostabiel
Soort bediening	elektrisch
normaal nominaal debiet	90 l/min
Werkdruk	0 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	1,3 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	met vergrendeling
Schakeltijd uit	14 ms
Schakeltijd in	10 ms
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 40 °C
Productgewicht	60 g
Aansluiting stuurontluchting 84	M5
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd