



Compactcilinder ADVU-1 5/8"-1"-A-P-A

Artikelnummer: 546312

FESTO

voor contactloze detectie (magneet)
Zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad
Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 "
Zuigerdiameter	1 5/8"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	11,6 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Impactenergie in de eindposities	0,3835 J
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	154 lbf
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	170 lbf
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	2,222 oz
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	2,081 oz
Basisgewicht bij 0 mm slag	15,273 oz
Massatoeslag per 10 mm slag	0,317 oz
Pneumatische aansluiting	NPT1/8-27
Werkdruk [psi]	11,6 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering