


# Compactcilinder ADVU-1/2"-3/4"-A-P-A

Artikelnummer: 546343

FESTO

voor contactloze detectie (magneet)  
Zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad  
Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.  
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.  
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,75 "
Zuigerdiameter	1/2"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	17,4 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Impactenergie in de eindposities	0,0516 J
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	11 lbf
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	15 lbf
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	0,282 oz
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	0,529 oz
Basisgewicht bij 0 mm slag	3,069 oz
Massatoeslag per 10 mm slag	0,071 oz
Pneumatische aansluiting	UNF10-32
Werkdruk [psi]	17,4 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering