


# Compactcilinder ADVU-2"-3"-A-P-A

Artikelnummer: 546356

FESTO

voor contactloze detectie (magneet)  
Zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad  
Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.  
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.  
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde  |
|---|---|
| Slag  | 3 "   |
| Zuigerdiameter                                  | 2"  |
| Demping   | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Werking   | dubbelwerkend   |
| Zuigerstangeinde                                | Uitwendige schroefdraad                               |
| Werkdruk  | 11,6 ... 145 Psi                                      |
| Bedrijfsmedium                                  | gefilterde perslucht                                  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                | 2   |
| Omgevingstemperatuur                            | -4 ... 176 °F   |
| Impactenergie in de eindposities                | 0,472 J   |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag        | 238 lbf   |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 265 lbf   |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag              | 3,951 oz  |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag                  | 2,54 oz   |
| Basisgewicht bij 0 mm slag                      | 19,753 oz   |
| Massatoeslag per 10 mm slag                     | 0,564 oz  |
| Pneumatische aansluiting                        | NPT1/8-27   |
| Werkdruk [psi]                                  | 11,6 ... 145 psi                                      |
| Materiaal - informatie deksel                   | aluminum kneedlegering                                |
| Materiaal - informatie dynamische dichtingen    | TPE-U(PU)<br>NBR                                      |
| Materiaal - informatie zuigerstang              | hooggelegeerd staal                                   |
| Materiaal - informatie cilinderbuis             | aluminum kneedlegering                                |