


Compactcilinder ADVU-2"-3/4"-P-A

Artikelnummer: 546359

FESTO

voor contactloze detectie (magneet)
Zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,75 "
Zuigerdiameter	2"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Werkdruk	11,6 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Impactenergie in de eindposities	0,472 J
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	238 lbf
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	265 lbf
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	3,951 oz
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	2,54 oz
Basisgewicht bij 0 mm slag	19,753 oz
Massatoeslag per 10 mm slag	0,564 oz
Pneumatische aansluiting	NPT1/8-27
Werkdruk [psi]	11,6 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering