


Compactcilinder ADVU-5/8"-1 1/4"-A-P-A

Artikelnummer: 546376

FESTO

voor contactloze detectie (magneet)
Zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad
Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 1,25 " |
| Zuigerdiameter | 5/8" |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Werking | dubbelwerkend |
| Zuigerstangeinde | Uitwendige schroefdraad |
| Werkdruk | 17,4 ... 145 Psi |
| Bedrijfsmedium | gefilterde perslucht |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -4 ... 176 °F |
| Impactenergie in de eindposities | 0,0738 J |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag | 20 lbf |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 27 lbf |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 0,423 oz |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 0,529 oz |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 3,139 oz |
| Massatoeslag per 10 mm slag | 0,141 oz |
| Pneumatische aansluiting | UNF10-32 |
| Werkdruk [psi] | 17,4 ... 145 psi |
| Materiaal - informatie deksel | aluminum kneedlegering |
| Materiaal - informatie dynamische dichtingen | TPE-U(PU) NBR |
| Materiaal - informatie zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal - informatie cilinderbuis | aluminum kneedlegering |