

gaffelkop SG-UNF10-32-B

Artikelnummer: 546552

FESTO

met zeskantmoer, voor zwaaibare cilinderbevestiging (aan de zijde van de zuigerstang).



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	UNF10-32
Gebaseerd op norm	DIN 71752 ISO 8140
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	0,352 oz
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bout	Staal verzinkt
Materiaal gaffel	Staal verzinkt
Materiaal moer	Staal verzinkt