


ingangsmodule CP-E32-M8-EL

Artikelnummer: 546921
Einde productie

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
LED displays	- 2 modulediagnose - 32 kanaalstatus
Beveiliging (kortsluiting)	Inwendige elektronische zekering
Bedrijfsspanning DC lastspanning	24 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Ingangs-debounce-tijd	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
Maximale reststroom per module	1,4 A
Max. aantal ingangen	32
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
potentieelscheiding kanaal-kanaal	nee
Restfrequentie lastspanning	4 Vss
Schakelniveau	Signaal 0: ≤ 6 V Signaal 1: $\geq 8,6$ V
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Merklijn ingangen	IEC1131-T2
Schakellogica ingangen	PNP (plus-schakelend)
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgangsboring met DIN-rail
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	PA-versterkt
Materiaal behuizing	PA-versterkt