


# uitgangsmodule CP-A08-M12-EL-Z

Artikelnummer: 546924

FESTO

met externe lastspanningsvoeding.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	met doorgangsboring met DIN-rail naar keuze:
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
KC-kenteken	KC-EMV
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal deksel	PA-versterkt
LED displays	3 modulediagnose 8 kanaaldiagnose 8 kanaalstatus
Max. aantal uitgangen	8
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Bedrijfsspanning DC lastspanning	24 V
Opmerking lastspanning	via lastspanningsvoeding (24 VDC)
Restfrequentie lastspanning	4 Vss
Merklijn uitgangen	IEC1131-T2
Schakellogica uitgangen	PNP (plus-schakelend)
Maximale reststroom per module	4 A
potentieelscheiding kanaal-kanaal	nee
Beveiliging (kortsluiting)	interne elektronische beveiliging per groep