



# snelontluchtingsventiel VBQF-D-G18-E

Artikelnummer: 547533

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet ontluchting 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	850 l/min
Normaal debiet ontluchting 0,6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	1.300 l/min
Normaal nominaal debiet beluchting 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	350 l/min
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium Gespuitgiet zink
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Nominale diameter	5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	ISO klasse 4
Mediumtemperatuur	-20 ... 80 °C
Productgewicht	102,5 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR