

# vacuümeter

## VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG

Artikelnummer: 547842

FESTO

met aanduiding in bar.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Nominale grootte manometer              | 40   |
| Aansluitpositie                         | Achterkant centrisch                                   |
| Gebaseerd op norm                       | DIN EN 837-1   |
| Soort dichting op de inschroeftap       | coating  |
| Inbouwpositie                           | willekeurig  |
| Constructieve opbouw                    | Buisveer-manometer                                     |
| Afleesbereik [bar]                      | -1 ... 0 bar   |
| Schaalverdeling                         | Eenvoudige schaal                                      |
| Werkdruk                                | -1 ... 0 bar   |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Factor constante belasting              | 0,75   |
| Factor wisselbelasting                  | 0,66   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 0 - geen corrosieweerstand                             |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Mediumtemperatuur                       | -20 ... 60 °C  |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 60 °C  |
| Productgewicht                          | 65 g   |
| Meetnauwkeurigheid klasse               | 2,5  |
| Soort bevestiging                       | inschroefbaar  |
| Pneumatische aansluiting                | R1/8   |
| Materiaal inschroeftap                  | Messing  |
| Materiaal behuizing                     | ABS  |
| Materiaal segmenten                     | PS   |
| Materiaal scherm                        | PS   |