

# Voedingseenheid SVG-1/230VAC-24VDC-5A


Artikelnummer: 547867

Einde productie

FESTO

Met nominale uitgangsspanning van 24 V DC en nominale uitgangsstroom van 5 A.

Einde productie. Leverbaar tot 2014. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	55 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	125 mm
Inbouwpositie	vrije convectie
Primaire voeding	1-fasig
Ingangsstroom	1,9 - 0,8 A
Nominale uitgangsspanning DC	24 V
Nominale uitgangsstroom	5 A
Ingangsspanningsbereik AC	100 ... 240 V
Netuitvaloverbrugging	20 ms
Netfrequentie	45 ... 65 Hz
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Lagertemperatuur	-40 ... 85 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95%
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Productgewicht	830 g
Soort bevestiging	met DIN-rail
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen