

schokdemper DYEF-M12-Y1F

Artikelnummer: 548375

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M12
Slag	4,2 mm
Demping	elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met metalen vaste aanslag
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0,8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Dempingslengte	4,2 mm
Max. energieabsorptie per slag	0,12 J
Productgewicht	39,6 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal