

# schokdemper DYEF-M14-Y1F

Artikelnummer: 548376

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M14
Slag	5 mm
Demping	elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met metalen vaste aanslag
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0,8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Dempingslengte	5 mm
Max. energieabsorptie per slag	0,2 J
Productgewicht	77,3 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal