


ascontroller CPX-CMAX-C1-1

Artikelnummer: 548932

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Bedrijfstypes	Recordmodus Directe modus
Diagnose	Module-georiënteerde diagnose Via lokaal 7-segments display
Max. aantal modules	8
Regelfunctie	Krachtsturing
Display	Zevensegmentdisplay
Statusindicatie	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X Modulestatus
Beveiliging (kortsluiting)	interne elektronische beveiliging bedrijfsspanning Inwendige elektronische zekering, lastspanning
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Bereik lastspanning DC	20 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominale lastspanning DC	24 V
Netuitvaloverbrugging	10 ms
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning toegelaten belastingsstroom	200 mA 2,5 A
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	240 g
Assen per reeks	1
Aantal asreeksen	1
Max. kabellengte	30 m
Elektrische aansluiting Control Interface	Contactdoos M9 5-polig
Control-Interface	digitaal CAN-bus met Festo protocol Afsluitweerstand, geïntegreerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt