

Motorcontroller SEC-ST-48-6-P01


Artikelnummer: 548945

Einde productie

[voor stappenmotor.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfstype controller	Bipolar-Chopper-Driver
Bedrijfsmodus	1/32-stap, 6400 stap/U
instelbare stroomverlaging	0 of 70 via Dip-schakelaar
Stapinstelling	via Dip-schakelaar
Nominale stroominstelling	Dip-schakelaar
Max.stapfrequentie	40 kHz
Nominale stroom	1,25 ... 6 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Toelating	C-Tick
Productgewicht	660 g
Bedrijfsbereik logica-ingang	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Soort bevestiging	met DIN-rail