


Precisiedebietregelaar met terugslag VFOV-LE-G18-Q8

Artikelnummer: 549157

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	ontluchtingsprecisiedebietregelfunctie met terugslag
Pneumatische aansluiting 1	QS-8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Soort bediening	manueel
Instelelement	Draaiknop
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	0 ... 325 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	170 ... 330 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	0 ... 510 l/min
Nominaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	320 ... 600 l/min
Lagertemperatuur	-10 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	3 Nm
Productgewicht	12 g
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie draaiknop	PA-versterkt
Materiaalinformatie holle schroef	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaalinfo draaiaansluiting	PA-versterkt