



drukbooster DPA-40-D

Artikelnummer: 549396

FESTO

voor het genereren van hogere drukken.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zuigerdiameter	40 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Dubbele zuiger-drukbooster
drukindicator	G1/8 voorbereid
Uitgangsdruk 2	5 ... 16 bar
Werkdruk	2 ... 8 bar
Drukregelbereik	4 ... 16 bar
Ingangsdruk 1	2,5 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	1.500 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform