


Stappenmotor EMMS-ST-57-S-SE

Artikelnummer: 549409

FESTO

zonder overbrenging, zonder rem.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Staphoek bij volledige stap	1,8 deg
Stappenhoektolerantie	±5%
Roterende signaalopnemer (resolver)	optische encoder
Isolatiebeschermklasse	B
Nominale spanning DC	48 V
Nominale stroom motor	5 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45 - 80 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Toelating	C-Tick
Totaal gedreven traagheidsmoment	0,29 kgcm ²
Houdmoment rem	0,4 Nm
Houdmoment motor	0,8 Nm
Massatraagheidsmoment rotor	0,29 kgcm ²
Toegestane axiale asbelasting	10 N
Toegelaten radiale asbelasting	52 N
Productgewicht	970 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker