


# Stappenmotor EMMS-ST-57-M-S

Artikelnummer: 549412

FESTO

zonder overbrenging, zonder rem.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Staphoek bij volledige stap	1,8 deg
Stappenhoektolerantie	±5%
Isolatiebeschermklasse	B
Nominale spanning DC	48 V
Nominale stroom motor	5 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45 - 80 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Toelating	C-Tick
Totaal gedreven traagheidsmoment	0,48 kgcm <sup>2</sup>
Houdmoment rem	1 Nm
Houdmoment motor	1,4 Nm
Massatraagheidsmoment rotor	0,48 kgcm <sup>2</sup>
Toegestane axiale asbelasting	10 N
Toegelaten radiale asbelasting	52 N
Productgewicht	1.100 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker