


# Normcilinder DNGZK-4"- -PPV-A

Artikelnummer: 549965

FESTO

gebaseerd op ISO 15552, NF E 49 003.1 en UNI 10 290, voor contactloze detectie, met scharnierbevestiging en instelbare eindbuffering aan beide zijden.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Abbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 2.000 mm
Zuigerdiameter	4"
Zuigerstangschroefdraad	UNF3/4-16
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	0,6 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Dempingslengte	30 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	4.418 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	4.712 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	100 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	6.210 g
Soort bevestiging	met accessoires
Pneumatische aansluiting	NPT1/2-14
Materiaal - informatie deksel	Aluminium
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegerd staal
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering