

# aansluitblok CPE18-PRS-3/8-9-NPT

Artikelnummer: 550095

FESTO

voor CPE-ventielen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	26 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	8
Max. aantal drukzones	2
Barstdruk	5 MPa 50 bar 725 psi
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	23 ... 122 °F
Omgevingstemperatuur	23 ... 122 °F
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	1,5 ft-lbf
Productgewicht	43,995 oz
Bevestigingstype aansluitblok	met doorgangsboring
Bevestigingstype ventiel	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 3	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 5	3/8 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering