



Bolkraan-aandrijfeenheid VZPR-BPD-22-R3R

Artikelnummer: 550336

FESTO

bestaande uit een pneumatische zwaai aandrijving DAPS,
gecombineerd met een 2/2-wegbolkraan VAPB in roestvrij staaluitvoering.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Constructieve opbouw | Bolkraan (2-weg) Zwaai aandrijving |
| Soort bediening | elektrisch pneumatisch |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Aansluiting armatuur | Rp3 |
| Schakelpositie-indicator | Gleufrichting = debietrichting |
| Nominale breedte DN | 80 |
| Werkdruk | 5 ... 8,4 bar |
| Werkdruk aandrijving | 1 ... 8,4 bar |
| Nominale druk armatuur | 63 |
| Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-] Inerte gassen Water neutrale vloeistoffen |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 200 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Materiaal - opmerking | LABS-houdende stoffen inbegrepen |
| Levensmiddeltoelating | nee |
| Productgewicht | 18.100 g |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 |