Plug met kabel
KMYZ-4-5,0-B-EX

Artikelnummer: 550482

Gegevensblad

Functie	Waarde
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M2
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	62.5 g
Elektrische aansluiting	Contactdoos haaks Kabel vierhoekige constructie MSZB
Bereik voor bedrijfsspanning DC	3 V...36 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	1 A
Piekspanningsweerstand	900 V
Aarddraadaansluiting	Niet aanwezig
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Kabelmontage	2 x 0,35 mm²
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...50 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PA
Materiaal steekcontacten	Brons