

# axiaalkit EAMM-A-F40-100A

Artikelnummer: 550937

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

| Kenmerk                    | Waarde        |
|----------------------------|---------------|
| Inbouwpositie              | willekeurig   |
| Lagertemperatuur           | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %      |
| Beschermingsgraad          | IP40          |
| Omgevingstemperatuur       | -10 ... 60 °C |
| Overdraagbaar draaimoment  | 21 Nm         |
| Productgewicht             | 940 g         |
| Interface code, actuator   | F40           |
| Interface code, motor in   | 100A          |
| Materiaal - opmerking      | RoHS conform  |