

axiaalkit EAMM-A-F47-80G

Artikelnummer: 550947

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	1.000 g
Interface code, actuator	F47
Interface code, motor in	80G
Materiaal - opmerking	RoHS conform